

**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK6115, Označení typ W83: 32-000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Třída artiklu	24Q

Popis**Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!

Typ: GG(G)

ISO kód vyměnitelná břitová destička: SOEX 090408

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,2 mm/ot,

Technický popis

Označení	32-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOEX 090408
Počet výměn/řezání	4
Druh	BK6115
Typ	GG(G)

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání