

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 50/16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250037 50/16 |
| GTIN | 4045197654427 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Sada pružin | 259044 6 |
| Lomená páka | 259015 12 |
| Velikost destiček | 16 mm |
| Šroubek klínku | 259018 11 |
| Podložka | 259031 35 |
| Sada pružinových kolíků | 259047 4 |
| ISO kód držáku | A50U PCLNR/L16 |
| Středové přesazení L_3 | 35 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 63 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606.. |
| Celková délka L | 350 mm |
| Upínací výška L_2 | 48 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø stopky D_s | 50 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levá |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Podložka Typ 35 | 259031 35 |
| Sada pružin 10dílná Typ 6 | 259044 6 |
| Lomená páka Typ 12 | 259015 12 |
| Šroubek klínku Typ 11 | 259018 11 |
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4 | 259047 4 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |