



## Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 4×D, Ø DC: 25,5mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236601 25,5   |
| GTIN           | 4047109181540 |
| Třída artiklu  | 24P           |

### Popis

#### Provedení:

- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Tolerance otvoru:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

#### Použití:

- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

#### Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

### Technický popis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Ø stopky $D_s$                               | 32 mm                |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | SOGX 080308 24-...   |
| Užitná délka $L_1$                           | 104 mm               |

|   |  |
|---|--|
| Počet břitů Z                                       | 1  |
| Délka stopky L <sub>s</sub>                         | 60 mm                                      |
| Řada  | KUB Pentron®                               |
| Jmenovitý Ø D                                       | 25,5                                       |
| Pro Ø palců   | 1 palec                                    |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 125 mm                                     |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4xD  |
| Stopka  | ISO 9766                                   |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně středící vrtání                  |
| Otočení vrtáku                                      | vypouklé podmíněně                         |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně příčné vrtání                    |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně vrtání paketů                    |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmý výstup                     |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmé navrtávání                 |
| Vnitřní chlazení                                    | ano  |
| Strategie obrábění                                  | HPC  |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1                       | 239652 8IP1 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm    | 211750 1,3  |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP  |