


 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8430, Označení typ W83: 44-030****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Třída artiklu	24Q

Popis**Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Při použití s KUB Quatron® 235500 – 235505 snížit hodnoty posuvu na polovinu.

Typ: ST1400

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 120508

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,25 mm/ot,

Technický popis

Označení	44-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508
Počet výměn/řezání	4
Typ	BK8430

Typ	ST1400
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
mokrý max.	vhodný		