

**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK7710, Označení typ W83: 32-210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236554 32-210
GTIN	4047109085596
Třída artiklu	24Q

Popis**Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!

Typ: Hliník

ISO kód vyměnitelná břitová destička: SOEX 090408

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,2 mm/ot,

Technický popis

Označení	32-210
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOEX 090408
Počet výměn/řezání	4
Druh	BK7710
Typ	Hliník

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání