

Garant**TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX průchozí otvor, TiAlN,
Jmenovitý Ø D: 11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	239730 11
GTIN	4045197575982
Třída artiklu	23A

Popis

Provedení:

Systém výstružníků s výměnnou hlavou **vybroušený pro lícování IT7**. Geometrie řezu přizpůsobená použití.

Systémová obvodová házivost $\leq 5\mu\text{m}$ (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.

S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro průchozí otvory

K HPC/HSC vystružování.

Upozornění:

Celková užitná délka = L_1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710 až 239720).

Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Velikost upínání: 10 mm

Délka břitu l_1 : 10 mm

Délka hlavy l : 20 mm

Počet břitů Z : 6

Posuv f v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/ot,

Technický popis

Velikost upínání	10 mm
Délka břitu l_1	10 mm

Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Délka hlavy l	20 mm
Jmenovitý Ø D	11 mm
Počet břitů Z	6
Rozměr klíče	8 mm
Řada	TopCut
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance vrtání	H7
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ano
Semi-standardní	ano
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vystružování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		