



LED inspekční svítilna s baterií, světelné hlavy Ø: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081421 25
GTIN	2050001694911
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Vysoce robustní inspekční svítilny z **masivního hliníku** s LED hlavicí. Rukojeť s bateriemi včetně pružného krku, s ochranou proti stříkající vodě. 1× inspekční zrcátko INOX 40×65 mm nerozbitné.

Technický popis

Typ baterií	LR6
Světelný tok	180 lm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081559 LR6
Zóna ATEX	žádná
Celková délka	600 mm
Počet obsažených baterií	2
Ø hlavy	25 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Úhel záření	100 stupeň
Druh produktu	Inspekční svítilna

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií SL760	081560 SL760
Magnetický stojánek	081413
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Sada zrcátek pro LED inspekční svítilnu / dílenskou svítilnu 2dílná	081427