



Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 4×D, Ø DC: 19mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236601 19 |
| GTIN | 4047109181267 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis

Provedení:

- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až $V_{\max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerance otvoru: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Použití:

- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS[®] a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| Počet břitů Z | 1 |
| Užitná délka L_1 | 76 mm |
| \varnothing stopky D_s | 25 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |

| | |
|---|--|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060206 18-... |
| Délka stopky L _s | 56 mm |
| Řada | KUB Pentron® |
| Jmenovitý Ø D | 19 |
| Pro Ø palců | 3/4 palec |
| Délka vyložení L _A | 94 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2 | 239652 6IP2 |