



Svítilna pro osvětlení pracoviště Planolight LED, Příkon: 33W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081350 33
GTIN	2050001688934
Třída artiklu	04E

Popis

Provedení:

Revoluční svítilna pro osvětlení pracoviště s nejnovější technologií LED. Téměř **dvojitá intenzita světla** v porovnání se stávajícími osvětlovacími systémy při **maximální ostrosti kontur a kontrastu**.

Díky **minimální stavební výšce 28 mm** je možné PLANONLIGHT LED použít téměř na každém pracovišti, neboť šetří místo.

- **Maximální jas po celé ploše.**
- **Extrémně vysoká svítivost v kvalitě denního světla, přesto neoslňuje a neblíká a je bez stroboskopických efektů.**
- **Plynule stmívatelná (transformátor není součástí dodávky).**
- **Těsná při ponoření (IP68) i proti nejagresivnějším emulzím (IP69K).**
- **Nejjednodušší čištění – hladký povrch a nízká teplota povrchu (max. 10 °C nad okolní teplotou).**
- **Absolutně bezúdržbová.**
- **Certifikovaná dle standardů UL – pro celosvětové použití.**
- **Jednoduché dovybavení vlastní montáží.**
- **Připojení přímo přes strojní konektor M12 nebo přes dodaný připojovací kabel**

Funkce:

IP69K: Je dána ochrana proti vnikání vody pod tlakem (těsné proti tlakové vodě) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Upozornění:**Provozní napětí 24 V DC – Při připojení přímo k síťovému napětí (230 V/50 Hz) dojde ke zničení svítilny!**

Připojení síťovému napětí přes transformátor č. 081375.

Technický popis

Osvětlovací těleso	Modul LED
Příkon	33 W
Úhel záření pevný	120 stupeň
Světelný tok	3000 lm
Hmotnost	2900 g
Rozsah teploty	-20 - 55 °C
Celková výška	28 mm
Teplota barev	6500 K
Jmenovité napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Zóna ATEX	žádná
Celková délka	421 mm
Celková šířka	171 mm
Ochranná třída IP	IP 69K
Označení výrobce	20293
Druh produktu	Strojní svítilna

Příslušenství

Držák pro PLANONLIGHT LED s kulovým kloubem	081380
Stmívatelný transformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformátor pro PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375