

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SM
Řzná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řzný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení