

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Třída artiklu	21G

## Popis

CN.G 120404 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM

Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení