

**CNMG 120404, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení