



Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, Ø: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085937 22
GTIN	4069515000000
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Technický popis

Závit	M4
Výška se závit	12,5 mm
Ø	22 mm
Jmenovitá přídržovací síla	50 N
Materiál povrchu	pogumováno
Výška	6 mm
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet