

**Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, Ø: 43mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085937 43
GTIN	4069515000017
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Technický popis

Výška	6 mm
Ø	43 mm
Materiál povrchu	pogumováno
Závit	M6
Výška se závit	21 mm
Jmenovitá přídržovací síla	85 N
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet