

**Plošný magnet, 2dílná sada se závitovým pouzdem, neodym, Ø: 88mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085938 88
GTIN	4069515000062
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Závit	M8
Výška se závitem	17 mm
Jmenovitá přídržovací síla	420 N
Materiál povrchu	pogumováno
Výška	8,5 mm
Ø	88 mm

Technický list

Závitové pouzdro	ano
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet