

**Plošný magnet, 2dílná sada se závitovým pouzdem, neodym, Ø: 43mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085938 43
GTIN	4069515000116
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- **Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.**
- **Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.**
- **Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.**
- **Jádro magnetu z neodymu.**

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Ø	43 mm
Závitové pouzdro	ano
Materiál povrchu	pogumováno
Výška	6 mm
Závit	M4
Výška se závitem	10,5 mm

Technický list

Jmenovitá přidržovací síla	85 N
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/085938-43>