



## Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 4×D, Ø DC: 45mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236601 45     |
| GTIN           | 4047109223059 |
| Třída artiklu  | 24P           |

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Tolerance otvoru:  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

#### Použití:

- Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

#### Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS<sup>®</sup> a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

### Technický popis

|  |                      |
|--|----------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | SOGX 130508 46-...   |
| Ø stopky $D_s$                               | 40 mm                |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Počet břitů Z                                | 1                    |

|   |   |
|---|---|
| Užitná délka L <sub>1</sub>                         | 180 mm  |
| Délka stopky L <sub>s</sub>                         | 68 mm   |
| Řada  | KUB Pentron®                                  |
| Jmenovitý Ø D                                       | 45  |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 211 mm  |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4xD   |
| Stopka  | ISO 9766                                      |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně středící vrtání                     |
| Otočení vrtáku                                      | vypouklé podmíněně                            |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně příčné vrtání                       |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně vrtání paketů                       |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmý výstup                        |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmé navrtávání                    |
| Vnitřní chlazení                                    | ano   |
| Strategie obrábění                                  | HPC   |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými<br>břitovými destičkami |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP   | 239652 20IP |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm                            | 659874 50   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP                      | 674252 20IP |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |