



LED čelovka, Typ: H7R.2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní a výkonné čelovky LED. **Jasně světlo**, lze zaostřovat a plynule stmívat. S několika světelnými režimy.

Dobíjecí. S akumulátorem Li-Ion a nabíječkou USB.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Součástí dodávky je brašna na opasek	ne
Dosah svícení	50 - 160 m
Napětí akumulátorů	3,7 V
Doba svícení	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	ano
Světelný tok	20 - 300 lm
Hmotnost	165 g
Označení výrobce	H7R.2
Zdroj energie	Síťový provoz

Smart Light Technology (SLT)	ano
Kapacita akumulátoru	1,4 Ah
Ø hlavy	35 mm
Rapid Focus	ano
Ochranná třída IP	IP X6
Zóna ATEX	žádná
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Stmívatelné osvětlení	ano
Druh produktu	Čelovka