

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvek: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972456 150
GTIN	4069515000284
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Technický popis

Výška čela	150 mm
Užitná výška	125 mm
Užitná hloubka	600 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Oblast použití	Skříň na nářadí
Užitná hloubka v G	24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg

Technický list

Užitná šířka v G	26
Užitná šířka	650 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Hmotnost	17 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka