

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 36×24G, Výška čela zásuvek: 150mm



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	972474 150
GTIN	4069515000345
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

Technický popis

Oblast použití	Skříň na náradí
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná výška	125 mm
Výška čela	150 mm
Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	24
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Hmotnost	20 kg

Technický list

Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	900 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka