



Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 070304 ER-JT, pro rohové frézy, PR1825



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227139 ST1400
GTIN	4960664028139
Třída artiklu	25A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$. Přesných 90° až $a_p = 4$ mm.

Technický popis

Řezný materiál	PR1825
Posuv f_z na zub	0,07 – 0,11 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 070304 ER-JT
Řezný materiál	PR1825
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		