



Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 070304 ER-JS, pro rohové frézy, PR1835



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227152 INOX
GTIN	4960664026166
Třída artiklu	25A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$. Přesných 90° až $a_p = 4$ mm.

Technický popis

Řezný materiál	PR1835
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f_z na zub	0,05 – 0,08 mm
Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 070304 ER-JS
Řezný materiál	PR1835
Řezný materiál	TK
Povlak	povlakované

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		