

Štítkovač, Typ: LM640CB



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Třída artiklu	08U

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího Li-Ion akumulátoru, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. Snadné popisování v terénu. Pokročilá, kompaktní a všestranná popisovací zařízení. LabelManager Executive 640 CB je vhodný jak pro standardní popisovací pásky D1, tak pro vysoce výkonné popisovací pásky o šířce od 6 mm do 24 mm, dostupné v různých barvách a provedeních. Zažijte pohodlí popisování v terénu s LabelManager Executive 640 CB. Dobíjecí lithium-iontový akumulátor a kompaktní design jsou určeny pro mobilní profesionály a umožňují snadno vytvářet štítky, ať už jste kdekoli. Strukturovaná rukojeť nabízí pohodlí i při dlouhodobém používání a odráží náš závazek vynikající ergonomie. Díky obrazovce s vysokým rozlišením pro nepřekonatelnou čitelnost a intuitivní a přehlednou navigaci v nabídkách nastavuje LabelManager Executive 640 CB nový standard pro vytváření a přizpůsobení štítků. Kromě toho umožňuje uživatelsky příznivá obsluha systému LabelManager Executive 640 CB a duální možnosti připojení, jako je technologie Bluetooth Low Energy a USB-C, umožňují ukládání prakticky neomezeného množství personalizovaných etiket přes mobilní a desktopové softwarové aplikace DYMO, takže systém podporuje optimalizaci pracovních postupů a odpadá nutnost přístroj připojovat. Není důležité, zda provádíte organizaci na svém pracovišti nebo jste právě v akci, přístroj LabelManager Executive 640 CB vám umožní dosáhnout nesrovnatelné efektivity a přesnosti během popisování. Přístroj je kompatibilní se standardními popisovacími

páskami D1 a vysoce výkonnými popisovacími páskami o šířce 6 mm až 24 mm. Snadná mobilita díky dobíjecímu lithium-iontovému akumulátoru. Prostorově úsporný design s kompaktními rozměry a strukturovaným povrchem pro ergonomické uchopení. Velká barevná obrazovka s vysokým rozlišením (240 × 320 pixelů) pro bezkonkurenční čitelnost. Duální konektivita přes USB-C a technologii Bluetooth Low Energy, což eliminuje potřebu připojení zařízení. Prakticky neomezená* kapacita paměti štítků díky aplikaci DYMO LabelManager Executive Connect a softwaru DYMO Connect pro desktopová řešení. Přímý přístup k aplikaci DYMO LabelManager Executive Connect a softwaru DYMO Connect pro desktopová řešení. Přímá kompatibilita s několika zařízeními (PC, Mac, chytrý telefon a tablet) a s operačními systémy (Android/iOS). S celobarevnou dotykovou obrazovkou, tiskne také grafiku, čárové kódy a loga s rozlišením 300 dpi. Rozhraní USB-C a Bluetooth.

Charakteristika:

Datum a čas, serializace (automatické číslování), čárový kód (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, KÓD 128B, KÓD 39), automatické vypnutí, vertikální tisk, zrcadlový tisk, náhled, displej WYSIWYG, zoom, QR kód přes připojený software. Styly písma: Normální, tučné, kurzíva, obrys, stín, tučné + kurzíva a jejich kombinace s podtržením. Velikosti písma: 8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt. Max. počet tištěných řádků: 5. Systém tisku: Thermotransfer. Rozlišení: 180 dpi. Jazyky: Čeština, dánština, němčina, estonština, angličtina, španělština, francouzština, italština, lotyština, litevština, maďarština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, finština, švédština, turečtina.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití. <HBR/> Popisovací zařízení LabelManager 1 × standardní popisovací páska D1 Dobíjecí akumulátor Kabel USB-C (USB-C na USB-C) Zkrácený návod

Upozornění:

Možnost nastavení různých jazykových verzí. S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.

Technický popis

Počet řádků textu	5
Počet stylů písma	12
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Označení výrobce	LabelManager™ Executive 640 CB
Výška	75 mm
Šířka	150 mm
Zvláštní znaky	Bluetooth

Technický list

Zvláštní znaky	USB-C
Délka	185 mm
Odřezávač pásky provedení	Automatický systém
Uspořádání klávesnice	QWERTZ
Počet velikostí písma	9
Vhodná kazeta s popisovací páskou	D1
Možné šířky popisovací pásky	6 až 24 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	695 g
Druh produktu	Popisovací přístroj