



Svítilna pro osvětlení pracoviště Planolight LED, Příkon: 66W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081350 66
GTIN	2050001688941
Třída artiklu	04E

Popis

Provedení:

Revoluční svítlna pro osvětlení pracoviště s nejnovější technologií LED. Téměř **dvojitá intenzita světla** v porovnání se stávajícími osvětlovacími systémy při **maximální ostrosti kontur a kontrastu**.

Díky **minimální stavební výšce 28 mm** je možné PLANONLIGHT LED použít téměř na každém pracovišti, neboť šetří místo.

- **Maximální jas po celé ploše.**
- **Extrémně vysoká svítivost v kvalitě denního světla, přesto neoslňuje a neblíká a je bez stroboskopických efektů.**
- **Plynule stmívatelná (transformátor není součástí dodávky).**
- **Těsná při ponoření (IP68) i proti nejagresivnějším emulzím (IP69K).**
- **Nejjednodušší čištění – hladký povrch a nízká teplota povrchu (max. 10 °C nad okolní teplotou).**
- **Absolutně bezúdržbová.**
- **Certifikovaná dle standardů UL – pro celosvětové použití.**
- **Jednoduché dovybavení vlastní montáží.**
- **Připojení přímo přes strojní konektor M12 nebo přes dodaný připojovací kabel**

Funkce:

IP69K: Je dána ochrana proti vnikání vody pod tlakem (těsné proti tlakové vodě) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Upozornění:**Provozní napětí 24 V DC – Při připojení přímo k síťovému napětí (230 V/50 Hz) dojde ke zničení svítilny!**

Připojení síťovému napětí přes transformátor č. 081375.

Technický popis

Osvětlovací těleso	Modul LED
Světelný tok	6000 lm
Úhel záření pevný	120 stupeň
Hmotnost	5200 g
Příkon	66 W
Rozsah teploty	-20 - 55 °C
Celková výška	28 mm
Jmenovité napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Teplota barev	6500 K
Zóna ATEX	žádná
Celková délka	771 mm
Celková šířka	171 mm
Ochranná třída IP	IP 69K
Označení výrobce	20294
Druh produktu	Strojní svítilna

Příslušenství

Stmívatelný transformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformátor pro PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Držák pro PLANONLIGHT LED s kulovým kloubem	081380