

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 5×D, Ø DC: 33,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236602 33,2
GTIN	4047109201835
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:**

- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Tolerance otvoru: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Použití:**

- Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Doporučení:**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.**Upozornění:**

Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS[®] a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.**Technický popis**

Užitná délka L_1	170 mm
Počet břitů Z	1
Ø stopky D_s	40 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110408 38-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Délka stopky L _s	68 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	33,2
Délka vyložení L _A	195 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1