

Garant GRIDLINE

Skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem šířka 30G s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	942112 2000
GTIN	4069515001038
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Skříňe s děrovanou stěnou a kulisovými výsuvy s křídlovými dveřmi jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Se samonosnými vertikálními výsuvy, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v rastru 25 mm. Děrované stěny jsou vedeny v teleskopických kolejnicích. Nosnost každého výsuvu 80 kg.

Skříň se středovým dělicím prvkem, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. Užitečná plocha obou stran každého vertikálního výsuvu 1,54 m².

Lakování:

Standardní korpus a výsuvy světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky GARANT easyFix atd. najdete ve skupině 95.

Nelze instalovat žádné další výsuvy děrovaného panelu.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Užitná výška vertikálního výsuvu	1692 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	456 mm
Hmotnost	116 kg
Hloubka v G	20
Výška	2000 mm
Šířka v G	30
Šířka	750 mm
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Počet polic	5
Počet vertikálních výsuvů	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Vertikální skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/942112-2000>