

Garant GRIDLINE

Skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem šířka 30G s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	942111 2000
GTIN	4069515001021
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Skříň s děrovanou stěnou a kulisovými výsuvy s křídlovými dveřmi jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Se samonosnými vertikálními výsuvy, $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v rastru 25 mm. Děrované stěny jsou vedeny v teleskopických kolejnicích. Nosnost každého výsuvu 80 kg.

Skříň se středovým dělicím prvkem, $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. Užitečná plocha obou stran každého vertikálního výsuvu 1,54 m².

Lakování:

Standardní korpus a výsuvy světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky GARANT easyFix atd. najdete ve skupině 95.

Nelze instalovat žádné další výsuvy děrovaného panelu.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Hmotnost	116 kg
Hloubka	500 mm
Výška	2000 mm
Šířka v G	30
Šířka	750 mm
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	456 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	1692 mm
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Počet polic	5
Počet vertikálních výsuvů	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Vertikální skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/942111-2000>