

Garant GRIDLINE

Skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem šířka 40G s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	942171 2000
GTIN	4069515001106
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Skříňe s děrovanou stěnou a kulisovými výsuvy s křídlovými dveřmi jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Se samonosnými vertikálními výsuvy, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v rastru 25 mm. Děrované stěny jsou vedeny v teleskopických kolejnicích. Nosnost každého výsuvu 80 kg.

S ochranou proti vysunutí všech výsuvů současně.

Rozsah dodávky:

3× odkládací vana č. 942197 vel. 28; 4× univerzální držák GARANT easyFix 45° č. 955590 vel. 75; 4× univerzální držák GARANT easyFix 90° č. 955600 vel. 100×100.

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky GARANT easyFix atd. najdete ve skupině 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Technický list

Užitná výška vertikálního výsuvu	1692 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	656 mm
Hmotnost	186 kg
Šířka	1000 mm
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Výška	2000 mm
Šířka v G	40
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Počet vertikálních výsuvů	3
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Vertikální skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/942171-2000>