

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 5×D, Ø DC: 21mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236602 21
GTIN	4047109181113
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:**

- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Tolerance otvoru:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Použití:**

- Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Doporučení:****Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.**Upozornění:**

Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	25 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 07T208 20-...
Užitná délka L <sub>1</sub>	105 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	21
Délka vyložení L <sub>A</sub>	124 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2