



Držák KOMET Reamax® TS válcová stopka, dlouhý, pro Ø hlavy výstružníku D: 27-34,99 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Třída artiklu	27E

Popis

Vhodné pro :

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení A: 180 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 236 mm

Délka stopky L_s : 56 mm

Stopka $\varnothing D_s$ h6: 25 mm

Tažné čepy č. 239900: 4

Stranový klíč č. 239901: SW8

Technický popis

Délka vyložení A	180 mm
Tažné čepy č. 239900	4
Ovládací klíč č. 239902	SW3 (5Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	236 mm
Stranový klíč č. 239901	SW8
Délka stopky L_s	56 mm
pro \varnothing hlavy výstružníku D	27 - 34,99 mm
Stopka $\varnothing D_s$ h6	25 mm

Provedení stopky	dlouhý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vystružovací nástroj s rozebíratelnými břity

Příslušenství

Klíč na tažný čep Pohon SW8	239901 SW8
Tažný čep Typ 4	239900 4