



Držák KOMET Reamax® TS DAH® Zero válcová stopka, dlouhý, pro Ø hlavy výstružníku D: 18-19,99mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	239940 18-19,99
GTIN	
Třída artiklu	27E

Popis

Provedení:

Držák je předepnutý a nastavený na obvodovou házivost < 0,005 mm. Pro přesnost obvodové házivosti < 3 µm, delší životnost nástrojů a vyšší bezpečnost procesu.

Vhodné pro:

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Technický popis

Délka vyložení A	140 mm
Délka stopky L _s	50 mm
Ovládací klíč č. 239902	8IP (1,5Nm)
Celková délka L _{celk.}	205 mm
Tažné čepy č. 239900	1
Stranový klíč č. 239901	SW5
Pro Ø hlavy výstružníku D	18 - 19,99 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Provedení stopky	dlouhý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Phillips, bit

Příslušenství

Klíč na tažný čep Pohon SW5

239901 SW5

Tažný čep Typ 1

239900 1