

**Držák KOMET Reamax® TS DAH® Zero válcová stopka, dlouhý, pro Ø hlavy výstružníku D: 22-26,99mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239940 22-26,99
GTIN	
Třída artiklu	27E

Popis**Provedení:**

Držák je předepnutý a nastavený na obvodovou házivost < 0,005 mm. Pro přesnost obvodové házivosti < 3 µm, delší životnost nástrojů a vyšší bezpečnost procesu.

Vhodné pro:

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Technický popis

Stranový klíč č. 239901	SW6
Délka stopky L _s	50 mm
Celková délka L _{celk.}	225 mm
Délka vyložení A	160 mm
Tažné čepy č. 239900	3
Ovládací klíč č. 239902	SW3 (4Nm)
Pro Ø hlavy výstružníku D	22 - 26,99 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Provedení stopky	dlouhý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Phillips, bit

Příslušenství

Klíč na tažný čep Pohon SW6

239901 SW6

Tažný čep Typ 3

239900 3