



Cenově výhodné balení



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG0210 M18BLDDRC2
GTIN	
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Rozsah dodávky:

Vždy včetně 2x akumulátorů M18 Red-Li-Ion, nabíječky M12-18 FC, spony na opasek a HD boxu (systémový kufr).

3x akumulátorový vrtací šroubovák č. 070210 vel. M18BLDDRC2.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický popis

Označení výrobce	M18 BLDDRC-202C
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 15 mm

Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Typické použití	Strong
Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maximální otáčky 1. stupně	$0 - 550 \text{ min}^{-1}$
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min^{-1}
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	52 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	1,5 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	Akumulátorový vrtací šroubovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG0210-M18BLDDRC2>