

HOLEX®**CNMG 160608 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 160608 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 1 - 6 mmPosuv f : 0,05 - 0,55 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Posuv f	0,05 - 0,55 mm/ot,
Lamač třísek	MM
Hloubka řezu a_p	1 - 6 mm

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální