

**Mini kleštinový držák ER válcové, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300681 16
GTIN	4069515001458
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

K dispozici je průchozí otvor pro vnitřní chlazení.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308878 – 309434, náhradní matice ER č. 309580; 309650.

Upozornění:

Nevhodné pro procesy smršťování.

Technický popis

Ø stopky d	20 mm
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm
Pro kleštiny ER	16 mm
Vnější Ø D	22 mm
L ₂	27,5 mm
Délka stopky L ₁	200 mm
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300681-16>
