

Garant**Strojní závitník GARANT Vap Tap levý závit HSS-E 6H, vaporizováno, M-LH: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132802 M8
GTIN	4069515001946
Třída artiklu	13V

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník GARANT Vap Tap – levý závit lze spolehlivě použít v **široké škále materiálů**. Optimalizovaná **délka krku a drážky** pro **lepší odvod třísek** pro **hluboké závit**. Vysoce výkonný **řezací materiál HSS-E** se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší **odolnost proti opotřebení**. **Vaporizování povrchu**, redukuje se navařování za studena.

Technický popis

Hloubka závit	24 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	8 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Druh závit	M-LH
Ø stopky D _s	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závit	M8
Počet břitů Z	3
Stoupání závit	1,25 mm
Celková délka L	90 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Technický list

Stopka 4hran □	6,2 mm
Norma	DIN 371
Povlak	vaporizováno
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

