

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 24,5mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236603 24,5
GTIN	4047109181687
Třída artiklu	24P

## Popis

**Provedení:**

**Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,3

**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

**Upozornění:**

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

## Technický popis

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 080308 24-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet břitů Z	1
Užitná délka L <sub>1</sub>	100 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	24,5
Délka vyložení L <sub>A</sub>	133 mm

Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3