

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 34,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236603 34,5
GTIN	4047109201187
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,3**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110408 38-...
Užitná délka L ₁	140 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	34,5
Délka vyložení L _A	181 mm

Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239652 15IP