



## Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 20mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236603 20
GTIN	4047109181496
Třída artiklu	24P

### Popis

#### Provedení:

**Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,3

#### Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

#### Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

### Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	80 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 060206 18-...
Počet břitů Z	1
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	20
Délka vyložení L <sub>A</sub>	112 mm

Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2