



Akumulátorový LED zářič, Příkon: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081208 20
GTIN	4069515011235
Třída artiklu	02A

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.**
- **Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.**

Pracovní svítidla **COB LED** s mléčným sklem pro homogenní a příjemné osvětlení.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Technický popis

Celková délka	196 mm
Celková výška	226 mm
Celková šířka	68 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	1100 - 2200 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru

Technický list

Osvětlovací těleso	LED svítilna
Ochranná třída IP	IP 65
Příkon	20 W
Druh produktu	Zářič