



Soustružnický držák Pro Eco PCLNR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky PC., vpravo



Údaje o objednávce

Artikové číslo	250044 20/12
GTIN	4069515004008
Třída artiklu	22E

Popis

Provedení:

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Funkční šířka L ₄	31 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020K12
Podložka	259034 1
Klinek	259016 1
Šroubek klínku	259019 1
Délka hlavy L ₁	26 mm
Série	Pro Eco

Technický list

Pružinový kolík	259045 1
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/250044-20/12>