



Podélný upínač BMT, BMT: 65



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319885 65
GTIN	4069515004275
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Převážně pro vnější obrábění.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35, DL 40**
- **DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA GT3100, Puma 300 MS, PUMA 3100, SMX 2600, PUMA V400 M, PUMA MX2000, PUMA MX2500, PUMA MX2600, SMX 3100, PUMA 2100 II, PUMA 2600 II**
- **ECOCA: MT-3, MT-4**

Technický list

- **EMAG: VL 6, VL 6, VM 9, VMC 450**
- **FOCUS CNC: FBL-300**
- **GANESH: ASL-15, ASL-78/105**
- **GOODWAY: GLS-2800, GLS-3300, GMS-2000, GS-2000, GS-2600, GS-2800, GS-3300, GS-3600**
- **HAAS: ST-35, ST-28, DS-30, ST-20, ST-25, ST-30**
- **HARDINGE: ELITE 65 M Ultra**
- **HEADMAN: T65**
- **HURCO: TMX10, TMX8**
- **HWACHEON: HI-TECH 230S, HI-TECH 230**
- **HYUNDAI WIA: L2000, L2600, L3000, HD2600, HD3100**
- **J.G. WEISSER: M-2 TM**
- **JOHNFORD: SL-60, SL-65**
- **LEADWELL: LTC-25**
- **LMW: LR30**
- **ROMI: GL 350**
- **SMEC: SLV 500**
- **SPINNER: TC800**
- **TAKISAWA TAIWAN: LX-2500, LX-3000, NEX-110, NX-2500, NX-2500, LA-250**
- **Tongtai: TCS-1500, TCS-2000, TCS-2500, TD-2000, TD-2500**
- **VICTOR: Vturn-A26, Vturn-S26, Vturn-A260**
- **WELE: HL-200**

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

h_1	25 mm
L_2	73 mm
x	80 mm
L_1	70 mm
h_2	95 mm
b_2	80 mm
Druh produktu	Nožový držák