

**CNMG 120408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PS
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení