

**HOLEX®****CNMG 120404 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120404 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 6,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min
Lamač třísek	PM

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální