

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 20,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236603 20,5
GTIN	4047109181601
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D – 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 07T208 20-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Užitná délka L_1	84 mm
Počet břitů Z	1
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý \varnothing D	20,5
Délka vyložení L_A	116 mm

Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP