

Garant**Ocelová vrtací tyč A... SSSCR 75°, pro vyměnitelné břitové destičky SC., vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260722 20/09
GTIN	4069515004480
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	18 mm
Norma	DIN 8024
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Středové přesazení L_3	13,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	200 mm
Délka vyložení L_1	60 mm
$\varnothing$ stopky D_s	20 mm
ISO kód držáku	A20R SSSCR/L09
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Tvar stopky	Ocel
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/260722-20/09>