

**Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Typ: A1/2A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Třída artiklu	24H

Popis

Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5 A1/2A Výška h: 16 mm
Šířka b: 4 mm
Celková délka L: 150 mm

Technický popis

Typ	A1/2A
Výška h	16 mm
Šířka b	4 mm
Celková délka L	150 mm
Řezný materiál	HSS Co 5
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		

přerušovaný	vhodný
suché	vhodný