

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC m7: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236604 16
GTIN	4047109206472
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:****Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,35**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

**Doporučení:****Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.**Upozornění:**

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 040204 10-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 5IP1 (0,38 Nm)
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	80 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	16

Délka vyložení L <sub>A</sub>	110 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 5IP1	239652 5IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP