

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 5×D, Ø DC: 44mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236602 44 |
| GTIN | 4047109205826 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis**Provedení:**

- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Tolerance otvoru: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Použití:**

- Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Doporučení:**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.**Upozornění:**

Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ø stopky D_s | 40 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 130508 46-... |

| | |
|---|--|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Užitná délka L ₁ | 220 mm |
| Délka stopky L _s | 68 mm |
| Řada | KUB Pentron® |
| Jmenovitý Ø D | 44 |
| Délka vyložení L _A | 250 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm | 659874 50 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP | 239652 20IP |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |