


CNMG 120408 Sada à 10 ks, Typ: HBX020

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120408 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 1 - 6,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Lamač třísek	PM
Hloubka řezu a_p	1 - 6,5 mm

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální